



Becuri LED din sticlă MASTER Value



MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Sticlă

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Sticlă, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Perioadă de garanție	2.5 ani
Date tehnice lumină	
Cod culoare	927 [CCT of 2700K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300°
Flux luminos	470 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	138,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	90


Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	3,4 W
Curent lămpă (nom.)	20 mA
Echivalent putere	40 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.7
Tensiune (nom.)	220-240 V

Becuri LED din sticlă MASTER Value

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	80 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Numai cu anumite variatoare
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Material bec	Sticlă
Formă bec	A60
Greutate netă (bucată)	0,030 kg
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	D
Consum de energie kWh/1000 h	4 kWh
Număr de înregistrare EPREL	574384
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4



Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
Condiții de utilizare	
poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
Tehnologie fără fir	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G
Numele complet al produsului	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G
Full EOC	871951435483800
Cod de comandă	35483800
Număr material (12NC)	929003070702
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514354838
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8719514354845

Cote



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

Date fotometrice




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

Becuri LED din sticlă MASTER Value

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927
A60 FR G

Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60
FR G

