



Žiarovky MASTER Value Glass LED

MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

MASTER Value, LED, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h

Tieto klasické LED žiarovky s vláknom spájajú tradičný dizajn so známymi tvarmi klasických žiaroviek s výhodami LED technológie s dlhou životnosťou. LED žiarovky MASTER Value Glass poskytujú väčšiu úsporu energie než bežné sklenené LED žiarovky. Zákazníkom zároveň prinášajú príjemný svetelný zážitok obohatený o vynikajúce vlastnosti stmievania (stmievateľné sklenené LED žiarovky). Sklenené LED žiarovky MASTER Value Glass poskytujú výrazné úspory energie, využívajú o 30 % menej energie v porovnaní s bežnými LED žiarovkami a poskytujú vynikajúcu kvalitu svetla. Pri životnosti 15 000 hodín znižujú tieto stmievateľné LED žiarovky aj náklady na údržbu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27
Nominálna životnosť	15 000 h
Spínací cyklus	20 000
Technológia osvetlenia	LED
Referenčný svetelný tok	Sphere
Záručná lehota	2.5 rokov
Svetelné technické	
Kód farby	927 [CCT of 2700K]

Uhol vyžarovania (nom.)	300 stupeň (stupne)
Svetelný tok	470 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	138,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	90
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471	RG0

Žiarovky MASTER Value Glass LED

Prevádzkové a elektrické

Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	3,4 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	20 mA
Ekvivalentný výkon	40 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Účinnosť (zlomok)	0,7
Napätie (nom.)	220-240 V

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.)	80 °C
--------------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Len s konkrétnymi stmievačmi
--------------	------------------------------

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	A60
Čistá hmotnosť (kus)	0,030 kg

Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti	D
Spotreba energie kWh/1 000 h	4 kWh
Registračné číslo EPREL	574384

Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
EyeComfort	áno
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C


Podmienky použitia

možno použiť v uzavretých svietidlách	No
---------------------------------------	----

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G
Úplný názov produktu	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G
Úplný kód produktu	871951435483800
Objednávkový kód	35483800
Č. materiálu (12NC)	929003070702
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514354838
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8719514354845



Rozmerový obrázok



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm


Žiarovky MASTER Value Glass LED

Fotometrické údaje



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

Životnosť



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

Žiarovky MASTER Value Glass LED

