



Đèn LED MASTER ExpertColor LV

MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 480 lm, 40000 h

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 480 lm, 40000 h, 71.00 lm/W

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Tần số đầu vào	
Đế đui đèn	GU5.3		- Hz
Tuổi thọ định mức	40.000 h	Công suất	6,7 W
Chu kỳ bật/tắt	50.000	Dòng điện bóng đèn (Danh định)	650 mA
Công nghệ chiếu sáng	LEDspot	Công suất tương đương	50 W
		Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
		Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0,5 s
		Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0,7
		Điện áp (Danh định)	ac electronic 12 V
Thông tin kỹ thuật về đèn		Nhiệt độ	
Mã màu ánh sáng	930 [CCT of 3000K]	Nhiệt độ vỏ định mức tối đa	92 °C
Góc chiếu định mức	10 °		
Quang thông	480 lm	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Cường độ sáng (Danh định)	5.000 cd	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể
Tên gọi/Mô tả màu sắc ánh sáng	Trắng (WH)		
Nhiệt độ màu (CCT)	3000 K	Cơ khí và vỏ đèn	
Hiệu suất phát quang định mức	71,00 lm/W	Hình dạng bóng đèn	MR16
Độ đồng đều màu sắc	<3	Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,052 kg
Chỉ số hoàn màu (CRI)	97		
Hệ số suy giảm quang thông tại cuối tuổi thọ định mức	70 %		
Vận hành và điện			
Tần số lưới điện	- Hz		

Đèn LED MASTER ExpertColor LV

Phê duyệt và ứng dụng

Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +45°C

Điều kiện ứng dụng


Công nghệ không dây	Không áp dụng
---------------------	---------------

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D
-----------------------	---



Tên sản phẩm đầy đủ	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D
Mã sản phẩm đầy đủ	871951435705100
Mã đơn hàng	929003076808
Số vật liệu (12NC)	929003076808
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514357051
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8719514357068

Bản vẽ kích thước



Product	D	C
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D	50,5 mm	46 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D

Accent Lighting Spots - MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D


Đèn LED MASTER ExpertColor LV

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Light Distribution Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D

