PHILIPS

Lighting

Đèn LED MASTER ExpertColor LV

MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 480 lm, 40000 h

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 480 lm, 40000 h, 71.00 lm/W

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế đui đèn	GU5.3
Tuổi thọ định mức	40.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LEDspot

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu ánh sáng	930 [CCT of 3000K]
Góc chiếu định mức	10 °
Quang thông	480 lm
Cường độ sáng (Danh định)	5.000 cd
Tên gọi/Mô tả màu sắc ánh sáng	Trắng (WH)
Nhiệt độ màu (CCT)	3000 K
Hiệu suất phát quang định mức	71,00 lm/W
Độ đồng đều màu sắc	<3
Chỉ số hoàn màu (CRI)	97
Hệ số suy giảm quang thông tại cuối tuổi thọ định mức	70 %

Vận hành và điện	
Tần số lưới điện	- Hz
Tần số đầu vào	- Hz
Công suất	6,7 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	650 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0.5 s
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.7
Điện áp (Danh định)	ac electronic 12 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ định mức tối đa	92 °C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể

Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	MR16
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,052 kg

Đèn LED MASTER ExpertColor LV

Phê duyệt và ứng dụng	
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +45°C

Điều kiện ứng dụng	
Công nghệ không dây	Không áp dụng

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D
Tên sản phẩm đầy đủ	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D
Mã sản phẩm đầy đủ	871951435705100
Mã đơn hàng	929003076808
Số vật liệu (12NC)	929003076808
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514357051
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8719514357068

Bản vẽ kích thước



Product	D	C
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D	50,5 mm	46 mm

Dữ liệu phân bổ ánh sáng



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D



Accent Lighting Spots - MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D

Đèn LED MASTER ExpertColor LV

Dữ liệu phân bổ ánh sáng



Light Distribution Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.