



MASTER LED 聚光燈 ExpertColor LV

MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 24D

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 450 lm, 40000 h

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 450 lm, 40000 h, 67.00 lm/W



产品数据

一般資訊	
燈座基底	GU5.3
標準使用壽命	40,000 h
切換週期	50,000
照明技術	LEDspot
照明技術	
色碼	927 [CCT of 2700K]
光束角 (Nom)	24 °
光通量	450 lm
光強 (標稱)	2,200 cd
色彩名稱	暖白光 (WW)
相關色溫 (標稱)	2700 K
光效 (額定) (標準)	67.00 lm/W
色彩一致性	<3
演色性指數 (CRI)	97
標稱壽命末期流明維持率	70 %
運轉與電力	
電網頻率	- Hz
輸入頻率	- Hz

耗電量	6.7 W
燈具電流 (標稱)	650 mA
相等瓦數	50 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
達到 60% 光色的熱機時間	0.5 s
功率因數 (比值)	0.7
電壓 (標稱)	ac electronic 12 V
溫度	
T-case 上限 (標準)	92 °C
控制與調光	
可調光	僅能使用特定調光器
機械與外罩	
燈泡形狀	MR16
淨重 (個)	0.052 kg
認證與應用	
適合補強燈	是
符合歐盟 RoHS 標準	是

MASTER LED 聚光燈 ExpertColor LV

壽命



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 24D

