



# Tubos LED Ecofit T8

## Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, 15000 hora(s)

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LEDtube
Información técnica sobre la luz	
Código de color	740 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de producción de color (IRC)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8 W

Corriente de la lámpara (nominal)	70 mA
Equivalente en potencia en vatios	18 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18W TL-D
Compatibilidad de balastos	Red eléctrica
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	50 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Cristal
Forma del foco	T8
Peso neto (pieza)	0,120 kg

# Tubos LED Ecofit T8

## Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

## Condiciones de aplicación


Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------

## Información del producto

Nombre del producto del pedido	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8
--------------------------------	--------------------------------



Nombre del producto completo	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8
Full EOC	871951436056300
Código del pedido	929003087311
N.º de material (12NC)	929003087311
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514360563
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8719514360570

## Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	25,7 mm	28 mm	1.198,2 mm	595,5 mm	602,5 mm

## Datos fotométricos




General uniform lighting - Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8

Light Distribution Diagram - Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8


# Tubos LED Ecofit T8

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8

## Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8

