



# MASTER LED tüp InstantFit HF T5



## Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 h

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 h, 155.00 lm/W, EEL D, G5, Cam, 1500 mm, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5
Nominal kullanım ömrü	60.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LEDtube
Akış ölçüm referansı	Sphere
Garanti süresi	5 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	865 [CCT of 6500K]
Işın Açısı (Nom)	200 °
Işık Akısı	5.600 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Gün Işığı
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	155,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RGO
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	30K to 100K Hz
Giriş Frekansı	30K ila 100K Hz
Güç Tüketimi	36 W
Lamba Akımı (Maks)	850 mA
Lamba Akımı (Min)	450 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Voltaj (Nom)	55-85 V
Floresan lamba gücüne LED alternatifi	80W TL5 HO
Şebekede ani akım	-
Maks. lamba numarası MCB B tip 10 A (Şebeke)	-
Maks. lamba numarası MCB B tip 10A üzerinde	-
Dengeleme Kapasitörsüz EM balast.	

## MASTER LED tüp InstantFit HF T5

Maks. lamba numarası MCB B tip 10A üzerinde – -	
Dengeleme Kapasitörlü EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16 A (Şebeke) – -	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde – -	
Dengeleme Kapasitörsüz EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde – -	
Dengeleme Kapasitörlü EM balast.	
Balast Uyumluluğu	HF

### Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	75 °C
---------------------------	-------

### Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet: Balast uyumluluğunu kontrol edin
----------------	--

### Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Cam
Ürün Uzunluğu	1.500 mm
Lamba Biçimi	T5
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,170 kg

### Onay ve Uygulama


Enerji Verimliliği Sınıfı	D
---------------------------	---

Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Onay İşaretleri	RoHS uyumlu KEMA Keur sertifikası
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	36 kWh
EPREL Tescil Numarası	989224
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
Tam ürün adı	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
Tam ürün kodu	871951441909400
Sipariş kodu	41909400
Malzeme No. (12NC)	929003154102
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514419094
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514419100



### Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm


# MASTER LED tüp InstantFit HF T5

## Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

## Kullanım Ömrü





LEDtube 60K 7595 FailureRate-LED



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5


# MASTER LED tüp InstantFit HF T5

## Kullanım Ömrü



LEDtube 60K 7595 LifetimeVsTc-LED

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5



Life Expectancy Diagram

