



CorePro LED-buis EM/ Mains T8



CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 hr

Philips CorePro LEDtubes vormen de snelle en eenvoudige manier om T8 fluorescerende of andere LEDtubes te vervangen met een snelle terugverdientijd. Voor het Core-assortiment met LEDtubes is een lage initiële investering nodig, terwijl de energie-efficiëntie van deze LED-lampen onmiddellijk besparingen oplevert met een lange en betrouwbare levensduur. De grootte van de lamp en de lichtverdeling zijn gelijk aan die van fluorescentielampen, waardoor je geen verschil merkt. De LEDtubes kunnen op twee manieren worden geïnstalleerd. De bestaande fluorescentiearmaturen kunnen opnieuw worden bedraad, zodat de CorePro LEDtubes direct werken op netstroom. Of als alternatief kan de fluorescentiestarter worden vervangen door een LED-starter die kan worden gebruikt met bestaande elektromagnetische VSA's.

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het ontwerp van de installatie bepaalt het algehele energierendement en de lichtverdeling van elke installatie die deze lampen gebruikt.
- De installatie moet worden uitgevoerd volgens de installatieschema's die zijn meegeleverd bij de lamp of online beschikbaar zijn. De installatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde professional.

Product gegevens

Algemene informatie		Lamptype	LEDtube
Lampvoet	G13	Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Nominale levensduur	50.000 hr	Garantieperiode	3 jaar
Schakelcyclus	200.000		

CorePro LED-buis EM/Mains T8

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Bundelhoek (nom.)	240 graden
Lichtstroom	900 lm
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	112 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	8 W
Lampstroom (max.)	42 mA
Lampstroom (min.)	42 mA
Lampstroom (nom.)	45 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18W TL-D
Aanloopstroom op netspanning	3,3
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	115
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	146
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	27
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	183
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	234
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	44
Compatibiliteit met VSA	EM/netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	600 mm
Lampvorm	T8
Nettogewicht (per stuk)	0,120 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	1827698
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C

Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	Yes
---	-----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8
Volledige productnaam	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8
Full EOC	871951442105900
Bestelcode	8719514421059
Materiaalnr. (12NC)	929003158702
Lokale code	42105900
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514421059
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8719514421066


CorePro LED-buis EM/Mains T8

Maatschets




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrische gegevens




Metzger Photonics NV | Philips Lighting BV | Page 11



General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8


Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

CorePro LED-buis EM/Mains T8


Levensduur




Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8



FailureRate



LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

CorePro LED-buis EM/Mains T8

