



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ

Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 150x150 mm, 1200 lm, 3000 K, Spridningsvinkel 110°, Vit, IP20/40

150x150 mm, Metall-plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Spridningsvinkel 110°, IP20/40 |

Fingerskyddad; kabelskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Skruvkopplingsplint, 2-polig

Produktdata

Allmän information		Enhetlig bländmärkning		28
Utbytbar ljuskälla	Nej	Photobiological safety according to EN 62471		RG0
Driftdon ingår	Ja	Drift och elektricitet		
Typ av ljuskälla	LED	Ingångsspänning	220–240 V	
Lighting Technology	LED	Line Frequency	50 or 60 Hz	
Montering	Infällt montering	Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz	
Värdetrappa	Värde	Ingående ström	3,85 A	
Garantitid	3 år	Strömförbrukning	12 W	
Ljusteknik		Effektfaktor (fraktion)	0.9	
Ljusflöde	1 200 lm	Anslutning	Skruvkopplingsplint, 2-polig	
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K	Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	74	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W	Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II	
Färgåtergivningningsindex	80	Total harmonisk distorsion	30 %	
Ljuskällans färg	830 varmvit	Styrenheter och dimming		
Optiktyp	Spridningsvinkel 110°	Dimbar	Nej	
Armaturens ljusfördelning	110°			

Ledinaire SlimDownlight

Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Metall-plast
Material i reflektor	-
Armaturhusets färg	Vit
Total längd	175 mm
Total bredd	175 mm
Total höjd	45 mm
Total diameter	175 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	45 x 175 x 175 mm
Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Fingerskyddad; kabelskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0.3 J]
Montering	Infällt montering
Nettovikt (styck)	0,210 kg

Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Flimmervärde (PstLM)	0,7
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.44, 0.403) SDCM≤5

Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam-ellips)	SDCM≤5

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar	L65
--	-----


Hållbarhetsdata

Reparationsklass	Reparationsklass D, den här produkten är inte avsedd att repareras.
------------------	---

Produktdata



Beställningsproduktnamn	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ
Fullständigt produktnamn	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ
Full EOC	871951446439100
Beskrivning av lokal kod	7476860
Beställningsnummer	929003251132
Materialnummer (12NC)	929003251132
Lokal kod	7476860
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514464391
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8719514464407

Måttskiss



Ledinaire SlimDownlight

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ

General uniform lighting - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ

