



Ledinaire Clear Accent

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Faz kesicili dimleme, 60° ışın açısı, Beyaz, IP20/65

Adjustable, Metal-Plastik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, 60° ışın açısı, Şeffaf, Polikarbon, IP20/65 | Parmak korumalı; Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu itmeli konnektör

Ürün veri

Genel Bilgiler		Optik sistem türü	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Optik sistem türü	60° ışın açısı
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	60°
Tertibat dahildir	Evet	Birleşik parlama derecesi CEN	23
Aydınlatma Teknolojisi	LED	EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Değer merdiveni	Değer	Hepsi bir arada Tipi	All-in, Multi Color Temperature
Garanti süresi	3 yıl	Çalıştırma ve Elektrik	
İşık Teknik Ayrıntıları		Giriş Voltajı	220 ila 240 V
İşık Akısı	550 lm	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 3000 4000 K	Giriş Frekansı	50 veya 60 Hz
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	91 lm/W	Kalkış Akımı	1,4 A
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Ani akım süresi	0,2 ms
İşık kaynağı rengi	2700/3000/4000K	Güç Tüketimi	6 W
		Güç Faktörü (Kesir)	0.9

Ledinaire Clear Accent

Bağlantı	3 kutuplu itmeli konnektör
Kablo	Fişsiz 0,75 m uzunluğunda kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	240
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Toplam harmonik bozulma	20 %

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arayüzü	Faz kesicili dimleme
Sabit ışık çıkışı	Hayır


Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Metal-Plastik
Reflektör malzemesi	-
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Genel yükseklik	43 mm
Toplam çap	89 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/65 [Parmak korumalı; Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0.35 J güçlendirilmiş]
Montaj	Gömülü
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,215 kg

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Boyutlu çizim



Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	0,1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-0%,+20%
Başlangıç renk türü	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Güç tüketimi toleransı	-10%,+5%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	1,2 %
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 50.000 saat	L65

Sürdürülebilirlik Verileri

Onarım sınıfı	D Sınıfı Onarım - Bu ürün onarılabilir şekilde tasarlanmamıştır.
---------------	--

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR P16 IP65 WH
Tam ürün adı	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR P16 IP65 WH
Tam ürün kodu	872016920886500
Sipariş kodu	20886500
Malzeme No. (12NC)	929003322702
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169208865
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8720169208872

