



Przezroczysta oprawa Ledinaire Clear Accent do zastosowań akcentujących

RS071B Trim Accessory SI

Pełna rodzina opraw LED do wbudowania, które zapewniają znakomitą wydajność oświetleniową. Wybierz najlepsze rozwiązanie dla każdego projektu, spośród głowic stałych/regulowanych o różnych temperaturach barwowych lub wersji All-in z 3 CCT połączonymi w jednym produkcie. Ciesz się doskonałą, niezawodną wydajnością bez konieczności przeprowadzania konserwacji.

Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|--|--|
| Tier | Wartość |
| Mechanika i korpus | |
| Całkowita długość | 89 mm |
| Całkowita szerokość | 89 mm |
| Całkowita wysokość | 3,3 mm |
| Całkowita średnica | 89 mm |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 3 x 89 x 89 mm |
| Waga netto (szt.) | 0,015 kg |
| Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju | |
| Klasa naprawy | Klasa naprawy D – produkt nie jest przeznaczony do naprawy |

| Dane techniczne produktu | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu | RS071B Trim Accessory SI |
| Pełna nazwa produktu | RS071B Trim Accessory SI |
| Full EOC | 872016920892600 |
| Kod zamówienia | 20892600 |
| Materiał Nr (12NC) | 929003323002 |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie | 8720169208926 |
| Numerator - Packs per outer box | 12 |
| EAN/UPC – Opakowanie | 8720169208933 |

Przezroczysta oprawa Ledinaire Clear Accent do zastosowań akcentujących

Rysunki techniczne

