



# LED BR40

## 13.3BR40/PER/940/P/E26/DIM 6/1CT T20

LEDbulb, BR40, 86 W, E26, 4000 K, 1204 lm, 15000 hora(s)

Las lámparas LED Philips BR40 son la alternativa inteligente a las incandescentes estándar. Su diseño tradicional puede proporcionar un excelente rendimiento de regulación de intensidad con ahorros de energía espectaculares. Brindan una luz encantadora y el rendimiento fiable que esperas de la tecnología LED a un precio asequible.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDbulb

Información técnica sobre la luz	
Código de color	940 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	110 °
Flujo luminoso	1,204 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90.00 lm/W
Consistencia de color	<4
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz

Consumo de energía	13.3 W
Corriente de la lámpara (nominal)	135 mA
Equivalente en potencia en vatios	86 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos


Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	BR40

# LED BR40

Peso neto (pieza)	0.140 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Cumple con el T20	Yes
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
<b>Condiciones de aplicación</b>	
se puede usar en luminarias cerradas	Yes
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	13.3BR40/PER/940/P/E26/DIM 6/1CT T20



Nombre del producto completo	13.3BR40/PER/940/P/E26/DIM 6/1CT T20
Código del pedido	929003477404
N.º de material (12NC)	929003477404
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677577872
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677577877

## Plano de dimensiones



Product	D	C
13.3BR40/PER/940/P/E26/DIM 6/1CT T20	125 mm	162 mm

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 13.3BR40/PER/940/P/E26/DIM 6/1CT T20

General uniform lighting - 13.3BR40/PER/940/P/E26/DIM 6/1CT T20


# LED BR40

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 13.3BR40/PER/940/P/E26/DIM 6/1CT T20

## Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - 13.3BR40/PER/940/P/E26/DIM 6/1CT T20

