



Trubice LED MASTER EM/Mains T8 s recyklovaným plastem

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Náš nový hrdina v oblasti udržitelnosti, Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains – průkopnická LED trubice navržena pro výkon, odolnost a dopad na životní prostředí. Jako vůbec první LED trubice se 40% podílem recyklovaných plastů od konečného spotřebitele stanovuje nový standard pro udržitelné osvětlení bez kompromisů v kvalitě. Díky dlouhé životnosti 75 000 hodin a vysokému měrnému výkonu až 185 lm/W poskytuje osvětlení MASTER LEDtube T8 vynikající energetickou účinnost. Tyto LED trubice T8 jsou správnou volbou, když potřebujete nekompromisní výkon. Navrhli jsme je tak, aby obstály v každodenních podmínkách. Díky nízké spotřebě energie a mimořádně dlouhé životnosti poskytují trubice MASTER LEDtube bezkonkurenční úspory a jsou tak skvělou volbou pro jakékoli náročné aplikace.

Údaje o produktu

Obecné informace		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Lighting Technology	LED		70 %
Záruční lhůta	5 let		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	- [Not Specified]	Frekvence sítě	- Hz
Barevné konstrukce	- [Není uvedeno]	Vstupní frekvence	- Hz
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	-	Napětí (jmen.)	100-277 V
Konzistence barev	-		

Trubice LED MASTER EM/Mains T8 s recyklovaným plastem

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály	
Celková hmotnost (kus)	0,004 kg

Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS Značka CE
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Celý název výrobku	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Full EOC	871951448537200
Kód objednávky	48537200
Číslo materiálu (12NC)	929003481702
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514485372
Číslování SAP – balení v krabici	40
Pouzdro – EAN/UPC	8719514485396

