

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

929003481702



For topydelse og bæredygtighed

Vores nye bæredygtighedshelt Philips MASTER LED-lysrør T8 EM/230V — et banebrydende LED-lysrør designet til ydeevne, holdbarhed og miljøpåvirkning. Som det første LED-lysrør nogensinde, der består af 40% genbrugsplast fra forbrugere, sætter den en ny standard for bæredygtig belysning uden at gå på kompromis med kvaliteten. Med en lang levetid på 75.000 timer og høj lysudbytte på op til 185 lm/W sikrer MASTER LED-lysrør T8 enestående energieffektivitet. Disse T8 LED-lysrør er det rette valg for uovertruffen ydeevne og er designet til at modstå hverdagens forhold. Store besparelser takket være et lavt energiforbrug og en usædvanlig lang levetid, hvilket sikrer, at dette lysrør mestrer enhver krævende opgave.

Generelle oplysninger

Lighting Technology	LED
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Farvekode	- [Not Specified]
Farvebetegnelse	- [Ikke specificeret]

Korreleret farvetemperatur (nom.)	-
Farveensartethed	-
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Linjefrekvens	- Hz
Indgangsfrekvens	- Hz
Spænding (nom.)	100-277 V

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Nettovægt (stykke)	0,004 kg
--------------------	----------

Godkendelse og anvendelsesområde

Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Tender text	Tender_Text_929003481702_da_DK.txt	Download 
Environmental Product Declaration	Philips-Accessory-COMF-2167-Ref-929003481702-EPD.pdf	Download 

Produktdata

Ordreproduktnavn	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Det fulde produktnavn	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Full EOC	871951448537200
Beskrivelse af lokal kode	2057817192
Ordrekode	929003481702
Materialenr. (12NC)	929003481702
Lokal ordrekode	2057817192
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514485372
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8719514485396