



MASTER LED lysrør EM/230V T8 med genbrugsplast

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Vores nye bæredygtighedshelt Philips MASTER LED-lysrør T8 EM/230V — et banebrydende LED-lysrør designet til ydeevne, holdbarhed og miljøpåvirkning. Som det første LED-lysrør nogensinde, der består af 40% genbrugsplast fra forbrugere, sætter den en ny standard for bæredygtig belysning uden at gå på kompromis med kvaliteten. Med en lang levetid på 75.000 timer og høj lysudbytte på op til 185 lm/W sikrer MASTER LED-lysrør T8 enestående energieffektivitet. Disse T8 LED-lysrør er det rette valg for uovertruffen ydeevne og er designet til at modstå hverdagens forhold. Store besparelser takket være et lavt energiforbrug og en usædvanlig lang levetid, hvilket sikrer, at dette lysrør mestrer enhver krævende opgave.

Produkt data

Generelle oplysninger		Indgangsfrekvens	
Lighting Technology	LED		- Hz
Garantiperiode	5 år	Spænding (nom.)	100-277 V
Lysteknisk		Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvekode	- [Not Specified]	Dæmpbar	Nej
Farvetegnelse	- [Ikke specificeret]	Mekanik og armaturhus	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	-	Nettovægt (stykke)	0,004 kg
Farveensartethed	-	Godkendelse og anvendelsesområde	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Energibesparende produkt	Ja
Drift og el		Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse CE-mærkning
Linjefrekvens	- Hz		

MASTER LED lysrør EM/230V T8 med genbrugsplast

CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Det fulde produkt navn	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Full EOC	871951448537200
Beskrivelse af lokal kode	2057817192
Ordrekode	929003481702

Materialenr. (12NC)	929003481702
Lokal ordrekode	2057817192
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514485372
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8719514485396

