



Para conseguir el máximo rendimiento y sostenibilidad

Nuestro nuevo héroe de la sostenibilidad Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains, un tubo LED pionero diseñado para ofrecer rendimiento, durabilidad e impacto medioambiental. Como primer tubo LED con un 40 % de plástico reciclado posconsumo, establece un nuevo estándar para la iluminación sostenible sin comprometer la calidad. Con una larga vida útil de 75.000 horas y una alta eficacia lumínica de hasta 185 lm/W, el MASTER LEDtube T8 garantiza una eficiencia energética excepcional. Estos tubos LED T8 son la elección correcta para un rendimiento absoluto y están diseñados para soportar las condiciones cotidianas. Un ahorro sin precedentes mediante su bajo consumo energético y una vida útil excepcionalmente larga garantizan que este tubo rinda a la perfección en cualquier aplicación exigente.

Información general

Lighting Technology	LED
Período de garantía	5 años

Datos técnicos de la luz

Código de color	- [Not Specified]
Designación de color	- [No especificado]

Temperatura de color correlacionada (nom.)	-
Consistencia del color	-
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos

Line Frequency	- Hz
Frecuencia de entrada	- Hz
Voltaje (nom.)	100-277 V

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Peso neto (pieza)	0,004 kg
-------------------	----------

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de conformidad	Conformidad con RoHS
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Documentos relacionados

Documentos y certificados	Nombre del documento	Descargar
Environmental Product Declaration	Philips-Accessory-COMF-2167-Ref-929003481702-EPD.pdf	Descargar 
Tender text	Tender_Text_929003481702_es_ES.txt	Descargar 

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Nombre completo del producto	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Full EOC	871951448537200
Código de pedido	48537200
Código 12NC	929003481702
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514485372
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	40
Embalaje con código EAN/UPC	8719514485396

