



Huippuluokan suorituskykyä ympäristöystävällisesti

Uusi ympäristöystävällisempi Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains on tehokas, kestävä ja vastuullinen valaistusratkaisu. Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains on markkinoiden ensimmäinen LED-valoputki, joka on valmistettu 40-prosenttisesti kierrätetystä muovista. Se mahdollistaa ympäristöystävällisen valaistusratkaisun laadusta tinkimättä. Jopa 75 000 tunnin käyttöikä ja 185 lm/W:n valotehokkuus takaavat erinomaisen energiatehokkuuden. Nämä T8-valoputket ovat tehokas ja toimintavarma valaistusratkaisu lukuisiin eri käyttökohteisiin. Alhainen energiankulutuksen ja pitkän käyttöiän ansiosta LED-putki sopii kaikkein vaativimpiinkin käyttökohteisiin.

Yleistä tietoa

Lampun tyyppi	LED
Takuuaika	5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot

Värikoodi	- [Not Specified]
Värinimike	- [Ei määritely]

Väriämpötila (nim.)	-
Värin yhtenäisyys	-
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Verkkotaajuus	- Hz
Tulotaajuus	- Hz
Jännite (nim.)	100-277 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Nettopaino	0,004 kg
------------	----------

Merkinnät ja luokitukset

Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksynnät	RoHS-direktiivin mukainen
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Dokumentaatio

Dokumentit ja todistukset	Dokumentin nimi	Lataa
Tender text	Tender_Text_929003481702_fi_FI.txt	Lataa 
Environmental Product Declaration	Philips-Accessory-COMF-2167-Ref-929003481702-EPD.pdf	Lataa 

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Tuoteversion nimi	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
EOC-koodi	871951448537200
Sähkönnumero	4008198
12NC-koodi	929003481702
12NC-koodi	929003481702
Sähkönnumero	4008198
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514485372
Tuotepakkausten määrä laatikossa	40
Laatikon EAN-koodi	8719514485396

