



MASTER LED tube EM/Mains T8 with Recycled Plastic

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Uusi ympäristöystävällisempi Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains on tehokas, kestävä ja vastuullinen valaistusratkaisu. Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains on markkinoiden ensimmäinen LED-valoputki, joka on valmistettu 40-prosenttisesti kierrätetystä muovista. Se mahdollistaa ympäristöystävällisen valaistusratkaisun laadusta tinkimättä. Jopa 75 000 tunnin käyttöikä ja 185 lm/W:n valotehokkuus takaavat erinomaisen energiatehokkuuden. Nämä T8-valoputket ovat tehokas ja toimintavarma valaistusratkaisu lukuisiin eri käyttökohteisiin. Alhainen energiankulutuksen ja pitkän käyttöiän ansiosta LED-putki sopii kaikkein vaativimpiinkin käyttökohteisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun tyyppi	LED
Takuuaika	5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	- [Not Specified]
Värinimike	- [Ei määritelty]
Väriämpötila (nim.)	-
Väriin yhtenäisyys	-
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Verkkotaajuus	- Hz
Tulotaajuus	- Hz
Jännite (nim.)	100-277 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Nettopaino	0,004 kg

Merkinnät ja luokitukset	
Energiaa säästävä tuote	Kyllä

MASTER LED tube EM/Mains T8 with Recycled Plastic

Hyväksynät	RoHS-direktiivin mukainen CE-merkintä
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Tuotetiedot	
Tuoteverion nimi	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Tuoteverion nimi	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
EOC-koodi	871951448537200
Sähkönumero	4008198

12NC-koodi	929003481702
12NC-koodi	929003481702
Sähkönumero	4008198
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514485372
Tuotepakkausten määrä laatikossa	40
Laatikon EAN-koodi	8719514485396

