



# MASTER LEDtube EM/ Mains T8 met gerecycled plastic

## MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Onze nieuwe duurzaamheidsheld Philips MASTER LEDtube T8 EM/Mains — een baanbrekende LEDtube die is ontworpen voor prestaties, duurzaamheid en een lage milieu-impact. Als allereerste LEDtube met 40% gerecycled plastic, zet deze LEDtube een nieuwe norm voor duurzame verlichting zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Met een lange levensduur van 75.000 uur en een hoge lichtopbrengst tot 185 lm/W garandeert de MASTER LEDtube T8 een uitstekende energie-efficiëntie. Deze T8 LEDtubes zijn de juiste keuze voor absolute prestaties en zijn ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse omstandigheden. Ongeëvenaarde besparingen dankzij een laag energieverbruik en een uitzonderlijk lange levensduur zorgen ervoor dat deze LEDtube elke veeleisende toepassing aankan.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LED
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	- [Not Specified]
Kleuraanduiding	- [Niet gespecificeerd]
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	-
Kleurconsistentie	-
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Spanning (nom.)	100-277 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Nettogewicht (per stuk)	0,004 kg

## MASTER LEDtube EM/Mains T8 met gerecycled plastic

### Keurmerken en classificaties

Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

### Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Volledige productnaam	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Full EOC	871951448537200

Bestelcode	8719514485372
Materiaalnr. (12NC)	929003481702
Lokale code	48537200
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514485372
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8719514485396

