

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

929003481702



Optimal ytelse og bærekraft

Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains er et banebrytende LED-rør skapt for ytelse, holdbarhet og miljø. Dette er det første LED-lysrør med 40 % resirkulert plast og setter en ny standard for bærekraftig belysning uten at det går på bekostning av kvaliteten. Med lang levetid på 75 000 timer og høyt lysutbytte på opptil 185 lm/W sikrer MASTER LEDtube T8 enestående energieffektivitet. Disse T8 LED tubes er det riktige valget for absolutt ytelse og er designet for å tåle hverdagslige forhold. Lavt energiforbruk og en eksepsjonelt lang levetid gir gode besparelser og sikrer at dette røret kan brukes i de fleste krevende bruksområder.

Generell informasjon

Lighting Technology	LED
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning

Fargekode	- [Not Specified]
Fargebetegnelse	- [Ikke spesifisert]

Korrelert fargetemperatur (nom.)	-
Fargesamsvar	-
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk

Line Frequency	- Hz
Inngangsfrekvens	- Hz
Spenning (nom.)	100-277 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Nettovekt (stykk)	0,004 kg
-------------------	----------

Godkjenning og bruksområde

Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Relaterte dokumenter

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn	Last ned
Tender text	Tender_Text_929003481702_no_NO.txt	Last ned 
Environmental Product Declaration	Philips-Accessory-COMF-2167-Ref-929003481702-EPD.pdf	Last ned 

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Full EOC	871951448537200
Lokal kodebeskrivelse	3855248
Bestillingskode	929003481702
Materialenr. (12NC)	929003481702
Lokal bestillingskode	3855248
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514485372
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8719514485396