



MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains er et banebrytende LED-rør skapt for ytelse, holdbarhet og miljø. Dette er det første LED-lysrør med 40 % resirkulert plast og setter en ny standard for bærekraftig belysning uten at det går på bekostning av kvaliteten. Med lang levetid på 75 000 timer og høyt lysutbytte på opptil 185 lm/W sikrer MASTER LEDtube T8 enestående energieffektivitet. Disse T8 LED tubes er det riktige valget for absolutt ytelse og er designet for å tåle hverdagslige forhold. Lavt energiforbruk og en eksepsjonelt lang levetid gir gode besparelser og sikrer at dette røret kan brukes i de fleste krevende bruksområder.

Produktdata

Generell informasjon		Inngangsfrekvens	
Lighting Technology	LED		- Hz
Garantiperiode	5 år	Spenning (nom.)	100-277 V
Teknisk belysning		Kontroller og dimming	
Fargekode	- [Not Specified]	Kan dimmes	Nei
Fargebetegnelse	- [Ikke spesifisert]	Mekanikk og innfatning	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	-	Nettovekt (stykk)	0,004 kg
Fargesamsvar	-	Godkjenning og bruksområde	
Nominell vedlikeholds faktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Energisparingsprodukt	Ja
Drift og elektronikk		Godkjenningsmerke	I samsvar med RoHS CE-merking
Line Frequency	- Hz	CE-merke	Ja

MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast

I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Full EOC	871951448537200
Lokal kodebeskrivelse	3855248
Bestillingskode	929003481702

Materialenr. (12NC)	929003481702
Lokal bestillingskode	3855248
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514485372
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8719514485396

