



Dla najwyższej wydajności i zrównoważonego rozwoju

Nasz nowy bohater zrównoważonego rozwoju: Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains — pionierska świetlówka LED zaprojektowana z myślą o wydajności, trwałości i wpływie na środowisko. Jako pierwsza na świecie świetlówka LED wykonana w 40% z plastiku pochodzącego z recyklingu, wyznacza nowy standard zrównoważonego oświetlenia bez kompromisów w zakresie jakości. Dzięki długiej żywotności wynoszącej 75 000 godzin i wysokiej skuteczności świetlnej do 185 lm/W świetlówka MASTER LEDtube T8 gwarantuje wyjątkową energooszczędność. Te tuby LED T8 zapewniają maksymalną wydajność i zaprojektowano je tak, aby mogły sprostać codziennym warunkom użytkowania. Bezprecedensowe oszczędności możliwe dzięki niskiemu zużyciu energii i wyjątkowo długiej trwałości sprawiają, że tuba ta sprosta każdemu wymagającemu zastosowaniu.

Informacje ogólne

Lighting Technology	LED
Okres gwarancji	5 lat

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	- [Not Specified]
Oznaczenie koloru	- [Brak danych]

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	-
Jednorodność barw	-
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	- Hz
Częstotliwość wejściowa	- Hz
Napięcie (Nom)	100-277 V

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Waga netto (szt.)	0,004 kg
-------------------	----------

Certyfikaty i zastosowania

Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Powiązane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty	Nazwa dokumentu	Pobierz
Tender text	Tender_Text_929003481702_pl_PL.txt	Pobierz 
Environmental Product Declaration	Philips-Accessory-COMF-2167-Ref-929003481702-EPD.pdf	Pobierz 

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Full EOC	871951448537200
Kod zamówienia	48537200
Materiał Nr (12NC)	929003481702
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514485372
Numerator - Packs per outer box	40
EAN/UPC – Opakowanie	8719514485396