



MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

929003481702



Para máximo desempenho e sustentabilidade

Nosso novo herói da sustentabilidade, o Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains — um tubo de LED pioneiro projetado para oferecer desempenho, durabilidade e impacto ambiental. Como o primeiro tubo de LED a apresentar 40% de plástico reciclado pós-consumo, estabelece um novo padrão para iluminação sustentável sem comprometer a qualidade. Com uma longa vida útil de 75.000 horas e alta eficácia luminosa de até 185 lm/W, o MASTER LEDtube T8 garante excelente eficiência energética. Estes tubos LED T8 são a opção ideal para um rendimento absoluto e foram concebidos para suportar as condições do dia a dia. Poupanças sem paralelo graças a um baixo consumo de energia e uma vida útil excepcionalmente longa asseguram que este tubo está à altura de qualquer aplicação exigente.

Informações gerais

Tecnologia de iluminação	LED
Período de garantia	5 anos

Caraterísticas técnicas da luz

Código da cor	- [Not Specified]
Designação da cor	- [Não especificado]

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	-
Consistência da cor	-
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e características elétricas

Frequência de linha	- Hz
Frequência de entrada	- Hz
Tensão (Nom.)	100-277 V

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Peso líquido (Peça)	0,004 kg
---------------------	----------

Aprovação e aplicação

Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade com RoHS
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Documentos Relacionados

Documentos e certificados	Nome do Documento	Transferir
Tender text	Tender_Text_929003481702_pt_PT.txt	Transferir 
Environmental Product Declaration	Philips-Accessory-COMF-2167-Ref-929003481702-EPD.pdf	Transferir 

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Nome do produto completo	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Código do produto completo	871951448537200
Código de encomenda	48537200
N.º material (12NC)	929003481702
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8719514485372
Numerador – Embalagens por caixa exterior	40
EAN/UPC - Caso	8719514485396