



LED trubicové svietidlo MASTER EM/Mains T8 s recyklovaným plastom

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Náš nový hrdina v oblasti udržateľnosti, Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains – priekopnícka LED trubica navrhnutá pre výkon, odolnosť a vplyv na životné prostredie. Ako vôbec prvá LED trubica, ktorá obsahuje 40 % recyklovaného plastu, stanovuje nový štandard pre udržateľné osvetlenie bez kompromisov v kvalite. Vďaka dlhej životnosti 75 000 hodín a vysokej svetelnej účinnosti až 185 lm/W zaručuje MASTER LEDtube T8 vynikajúcu energetickú účinnosť. Tieto LED trubice T8 sú správnou voľbou, keď potrebujete nekompromisný výkon. Navrhli sme ich tak, aby obstáli v každodenných podmienkach. Keďže toto trubicové svietidlo prináša neprekonateľnú úspornosť vychádzajúcu z nízkej spotreby energie a výnimočne dlhej životnosti, dá vám istotu, že si dokonale poradí s každým náročným použitím.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.) 70 %	
Technológia osvetlenia	LED	Prevádzkové a elektrické	
Záručná lehota	5 rokov	Sieťová frekvencia	- Hz
Svetelné technické		Vstupná frekvencia	- Hz
Kód farby	- [Not Specified]	Napätie (nom.)	100-277 V
Označenie farby	- [Neurčené]	Ovládanie a stmievanie	
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	-	Stmievateľné	Nie
Konzistencia farieb	-		

LED trubicové svietidlo MASTER EM/Mains T8 s recyklovaným plastom

Mechanické časti a teleso

Čistá hmotnosť (kus)	0,004 kg
----------------------	----------

Schválenie a použitie

Energeticky úsporný produkt	Áno
Schvaľovacie značky	V súlade so smernicou RoHS Označenie CE
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
-----------------------------	-----------------------------------

Úplný názov produktu	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
----------------------	-----------------------------------

Úplný kód produktu	871951448537200
--------------------	-----------------

Objednávkový kód	48537200
------------------	----------

Č. materiálu (12NC)	929003481702
---------------------	--------------

Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
-----------------------------------	---

EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514485372
--------------------------	---------------

Čitateľ – počet balení v krabici	40
----------------------------------	----

EAN/UPC – balenie	8719514485396
-------------------	---------------

