

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

929003481702



För bästa prestanda och hållbarhet

Vår nya hållbarhetshjälte Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains – ett banbrytande LED-lysrör utformat för prestanda, hållbarhet och minimal miljöpåverkan. Det första LED-lysröret någonsin i 40 % återvunnen plast från konsumentmarknaden sätter detta en ny standard för hållbar belysning utan att kompromissa med kvaliteten. Med en lång livslängd på 75 000 timmar och högt ljusutbyte på upp till 185 lm/W säkerställer MASTER LEDtube T8 enastående energieffektivitet. Dessa T8 LED-lysrör är det rätta valet för absolut prestanda, och är utformade för att uppfylla vardagsbehoven. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och en exceptionellt lång livslängd gör detta lysrör oslagbart för alla krävande användningsområden.

Allmän information

Lighting Technology	LED
Garantitid	5 år

Ljusteknik

Färgkod	- [Not Specified]
Färgbeteckning	- [Ej specificerad]

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	-
Färgbeständighet	-
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Line Frequency	- Hz
Ingångsfrekvens	- Hz
Spänning (nom)	100-277 V

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Nettovikt (styck)	0,004 kg
-------------------	----------

Användning och godkännande

Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Tender text	Tender_Text_929003481702_sv_SE.txt	Ladda ner 
Environmental Product Declaration	Philips-Accessory-COMF-2167-Ref-929003481702-EPD.pdf	Ladda ner 

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Fullständigt produktnamn	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Full EOC	871951448537200
Beskrivning av lokal kod	7902079
Beställningsnummer	929003481702
Materialnummer (12NC)	929003481702
Lokal kod	7902079
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514485372
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8719514485396