



MASTER LED-lysrör EM/nätspänning T8 i återvunnen plast

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Vår nya hållbarhetshjälte Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains – ett banbrytande LED-lysrör utformat för prestanda, hållbarhet och minimal miljöpåverkan. Det första LED-lysröret någonsin i 40 % återvunnen plast från konsumentmarknaden sätter detta en ny standard för hållbar belysning utan att kompromissa med kvaliteten. Med en lång livslängd på 75 000 timmar och högt ljusutbyte på upp till 185 lm/W säkerställer MASTER LEDtube T8 enastående energieffektivitet. Dessa T8 LED-lysrör är det rätta valet för absolut prestanda, och är utformade för att uppfylla vardagsbehoven. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och en exceptionellt lång livslängd gör detta lysrör oslagbart för alla krävande användningsområden.

Produktdata

| Allmän information | | Drift och elektricitet | |
|---|---------------------|-------------------------|-----------|
| Lighting Technology | LED | Line Frequency | - Hz |
| Garantitid | 5 år | Ingångsfrekvens | - Hz |
| | | Spänning (nom) | 100-277 V |
| Ljusteknik | | Styrenheter och dimring | |
| Färgkod | - [Not Specified] | Dimbar | Nej |
| Färgbeteckning | - [E] specificerad] | | |
| Korrelerad färgtemperatur (Nom) | - | | |
| Färgbeständighet | - | | |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % | Mekanik och armaturhus | |
| | | Nettovikt (styck) | 0,004 kg |

MASTER LED-lysrör EM/nätspänning T8 i återvunnen plast

| Användning och godkännande | |
|----------------------------|----------------------------|
| Energisparande produkt | Ja |
| Godkännandemärkningar | Uppfyller RoHS CE-märkning |
| CE-märkning | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |

| Produktdata | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Beställningsproduktnamn | MASTER LEDtube Starter EMP GenIII |
| Fullständigt produktnamn | MASTER LEDtube Starter EMP GenIII |
| Full EOC | 871951448537200 |

| | |
|---|---------------|
| Beskrivning av lokal kod | 7902079 |
| Beställningsnummer | 929003481702 |
| Materialnummer (12NC) | 929003481702 |
| Lokal kod | 7902079 |
| Räknare – antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8719514485372 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 40 |
| EAN/UPC - Hölje | 8719514485396 |

