



GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTİK İÇERİKLİ MASTER LED Tüp, EM/ ŞEBEKE BESLEMELİ, T8

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Yeni sürdürülebilirlik kahramanımız Philips MASTER LED şerit T8, EM/ana şebeke performans, dayanıklılık ve çevresel etki için tasarlanmış önde gelen şerit led. Tüketim sonrası geri dönüştürülmüş plastik oranının %40'ının kullanıldığı ilk şerit LED olan bu ürün, kaliteden ödün vermeden sürdürülebilir aydınlatma için yeni bir standart belirler. 75.000 saatlik uzun kullanım ömrü ve 185 lm/W'a kadar yüksek ışık verimiyle MASTER LEDtube T8, olağanüstü enerji verimliliği sağlar. Bu T8 şerit LED'ler, mutlak performans için doğru seçimdir ve günlük koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Düşük enerji tüketimi ve olağanüstü uzun kullanım ömrü sayesinde ortaya çıkan benzersiz tasarruf, bu şeritleri her zorlu uygulama için doğru seçenek haline getirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Garanti süresi	5 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	- [Not Specified]
Renk Kodlaması	- [Belirtilmemiş]
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	-
Renk Tutarlılığı	-

Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	- Hz
Giriş Frekansı	- Hz
Voltaj (Nom)	100-277 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

Geri Dönüştürülmüş Plastik İçerikli MASTER LED tüp, EM/Şebeke Beslemeli, T8

Mekanik ve Muhafaza	
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,004 kg

Onay ve Uygulama	
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Onay İşaretleri	RoHS uyumlu CE işareti
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Tam ürün adı	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Tam ürün kodu	871951448537200
Sipariş kodu	48537200
Malzeme No. (12NC)	929003481702
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514485372
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	40
EAN/UPC - Kutu	8719514485396

