



# Світлодіодна лампа-трубка **MASTER LED tube T8 (EM/електромережа)** з переробленого пластику

## MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Наш новий герой сталого розвитку Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains — інноваційна світлодіодна трубка, розроблена для забезпечення продуктивності, довговічності та впливу на навколишнє середовище. Це перша у світі світлодіодна лампа-трубка, що на 40% складається з переробленого пластику, який уже був у вжитку, тим самим вона встановлює новий стандарт екологічного підходу до освітлення без шкоди для якості. Завдяки тривалому терміну служби 75 000 годин та високій світловій віддачі до 185 лм/Вт, лампа MASTER LEDtube T8 забезпечує виняткову енергоефективність. Ці світлодіодні трубки T8 є оптимальним вибором для абсолютної продуктивності та розроблені для роботи в повсякденних умовах. Незрівнянна економія завдяки низькому споживанню енергії та надзвичайно довгому строку служби гарантують, що ця трубка впорається з будь-якими вимогами до застосування.

### Дані про продукцію

<b>Загальна інформація</b>	<b>Гарантійний період</b>	5 років
Технології освітлення	LED	

# Світлодіодна лампа-трубка MASTER LED tube T8 (EM/електромережа) з переробленого пластику

Світлотехнічні	
Код кольору	- [Not Specified]
Позначення кольору	- [Не вказано]
Корельована колірна температура (ном.)	-
Однорідність кольору	-
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

  

Експлуатаційні й електричні	
Частота мережі	- Hz
Вхідна частота	- Hz
Напруга (ном.)	100-277 V

  

Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi

  

Механічні деталі й корпус	
Вага нетто (шт.)	0,004 kg

  

Затвердження й застосування	
Енергоєфективний виріб	Так

Знаки затвердження	Відповідність RoHS Маркування CE
Знак CE	Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так

  

Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Повна назва виробу	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Повний код виробу	871951448537200
Код замовлення	929003481702
Номер матеріалу (12NC)	929003481702
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8719514485372
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	40
EAN/UPC - корпус	8719514485396

