



達到最佳效能和永續性

我們的全新永續性熱銷產品 Philips MASTER LEDtube T8 EM/電源 — 精心設計的前衛 LED 燈管，達到高效能、堅固耐用，並降低環境衝擊。作為首款採用 40% 消費後再生塑膠的 LED 燈管，它在不影響品質的情況下為永續照明設立了新標準。MASTER LEDtube T8 擁有 75,000 小時的長使用壽命和高達 185 lm/W 的高發光效率，確保出色的能源效率。這些 T8 LED 燈管是要求絕對效能用戶的最佳選擇，經得起日常各種天氣。低耗電量締造無與倫比的節能效益，長效使用壽命，更讓這款燈管滿足日常密集應用需求。

一般資訊

照明技術	LED
保固期	5 年

照明技術

色碼	- [Not Specified]
色彩名稱	- [未指定]
相關色溫 (標稱)	-
色彩一致性	-
標稱壽命末期流明維持率	70 %

運轉與電力

電網頻率	- Hz
輸入頻率	- Hz
電壓 (標稱)	100-277 V

控制與調光

可調光	否
-----	---

機械與外罩

淨重 (個)	0.004 kg
--------	----------

認證與應用

節能燈具產品	是
核准標記	符合 RoHS 標準
CE 標誌	是
符合歐盟 RoHS 標準	是

相关文件

文件及证书	文档名称	下载
Tender text	Tender_Text_929003481702_zh_TW.txt	下载 
Environmental Product Declaration	Philips-Accessory-COMF-2167-Ref-929003481702-EPD.pdf	下载 

產品資料

下訂產品名稱	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
完整產品名稱	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
完整產品代碼	871951448537200
訂單代碼	929003481702
材質 Nr. (12NC)	929003481702
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8719514485372
分子 - 每一外盒包裝	40
EAN/UPC - 箱	8719514485396