



Lámparas LED Essential

ESS LEDBulb 9W E27 3000K HV 1PF/20 AR

LEDbulb, A60, 80 W, E27, 3000 K, 870 lm, 12000 hora(s), Plástico

LEDbulb, A60, 80 W, E27, 3000 K, 870 lm, 12000 hora(s), Plástico, 96 lm/W

Datos del producto


Información general		Frecuencia de entrada	
Tapa-base	E27		50 a 60 Hz
Vida útil nominal	12,000 hora(s)	Consumo de energía	9 W
Ciclo del interruptor	50,000	Corriente de la lámpara (nominal)	75 mA
Lighting Technology	LEDbulb	Equivalente en potencia en vatios	80 W
Periodo de garantía	1 años	Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
		Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Información técnica sobre la luz		Factor de potencia (fracción)	0.5
Código de color	930 [CCT of 3000K]	Voltaje (nominal)	220-240 V
Ángulo de haz (nominal)	150 °		
Flujo luminoso	870 lm	Temperatura	
Designación de color	Blanco (WH)	T° estuche máxima (nominal)	100 °C
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	96 lm/W	Controles y atenuación	
Consistencia de color	<6	Regulable	No
Índice de producción de color (IRC)	90		
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Mecánica y carcasa	
		Acabado de la luz	Blanco
Operación y aspectos eléctricos		Material del foco	Plástico
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz	Forma del foco	A60

Lámparas LED Essential

Peso neto (pieza)	0.025 kg
Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	ESS LEDBulb 9W E27 3000K HV 1PF/20 AR



Nombre del producto completo	ESS LEDBulb 9W E27 3000K HV 1PF/20 AR
Full EOC	871869676035200
Código del pedido	929003482892
N.º de material (12NC)	929003482892
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696760352
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8718699604103

Plano de dimensiones



Product	D	C
ESS LEDBulb 9W E27 3000K HV 1PF/20 AR	60 mm	109 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - ESS LEDBulb 9W E27 3000K HV 1PF/20 AR

Spectral Power Distribution Colour - ESS LEDBulb 9W E27 3000K HV
1PF/20 AR


Lámparas LED Essential

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - ESS LEDBulb 9W E27 3000K HV 1PF/20 AR

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - ESS LEDBulb 9W E27 3000K HV 1PF/20 AR



Life Expectancy Diagram

