Spot CorePro LED PAR

CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

CorePro, LEDspot, PAR38, 60 W, E27, 2700 K, 750 lm, CRI 90, 15000 h, Verre

CorePro, LEDspot, PAR38, 60 W, E27, 2700 K, 750 lm, CRI 90, 15000 h, Verre, 83 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	25'000
Type de lampe	LEDspot
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Garantie	2 ans

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	927 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)
Flux lumineux	750 lm
Intensité lumineuse (nom.)	3'600 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	750 lm
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	9 W
Courant lampe (nom.)	55 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	70 °C

Spot CorePro LED PAR

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	PAR38
Poids net (pièce)	0.300 kg

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1121744
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4

Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Conditions d'application	
Technologie sans fil	Non applicable

Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
Nom de produit complet	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
Code EOC	871951444342600
Code de commande	8719514443426
Code 12NC	929003485302
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514443426
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514443433

Schéma dimensionnel

Product	D	C
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Données photométriques



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Spot CorePro LED PAR

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.