

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER VALUE LED spot PAR



## MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 3000 K, 760 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

Sağlam tasarımı ve sıcak beyaz ışınlarıyla, yeni nesil PAR lambaları genel ve spot aydınlatmalar için idealdir. Dim edilebilir bir çözümdür. Bunlar özellikle ışığın her zaman açık olduğu lobiler, koridorlar, merdivenler gibi ortak kullanım alanları için uygundur. Ürün, normal LED spotlara kıyasla daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk oluşturma dizini (CRI)	
Kapak Tabanı	E27		90
Nominal kullanım ömrü	25.000 h	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Anahtar Döngüsü	50.000	90° Konide Işık Akısı (Nominal)	760 lm
Aydınlatma Teknolojisi	LEDspot	EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Akış ölçüm referansı	Narrow Cone		
Garanti süresi	5 yıl		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Renk Kodu	930 [CCT of 3000K]	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işın Açısı (Nom)	25 °	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Işık Akısı	760 lm	Güç Tüketimi	9,5 W
Işık Yoğunluğu (Nom)	3.000 cd	Lamba Akımı (Nom)	60 mA
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)	Güç Eşleniği	75 W
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80 lm/W	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Renk Tutarlılığı	<6	Güç Faktörü (Kesir)	0,7
		Voltaj (Nom)	220-240 V

## MASTER VALUE LED spot PAR

<b>Sıcaklık</b>	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	80 °C
<b>Kontroller ve Dim Etme</b>	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	PAR30S
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,160 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	10 kWh
EPREL Tescil Numarası	1121747
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre	1
titreme değeri	

Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C


### Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
Tam ürün adı	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
Tam ürün kodu	871951444322800
Sipariş kodu	44322800
Malzeme No. (12NC)	929003485502
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514443228
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8719514443235


### Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	95 mm	86 mm


# MASTER VALUE LED spot PAR

## Fotometrik bilgi




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

## Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

## MASTER VALUE LED spot PAR

