

PHILIPS

Lighting



MASTER VALUE LED spot PAR



MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

Sağlam tasarımı ve sıcak beyaz ışınlarıyla, yeni nesil PAR lambaları genel ve spot aydınlatmalar için idealdir. Dim edilebilir bir çözümdür. Bunlar özellikle ışığın her zaman açık olduğu lobiler, koridorlar, merdivenler gibi ortak kullanım alanları için uygundur. Ürün, normal LED spotlara kıyasla daha fazla enerji tasarrufu sağlar.


Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk oluşturma dizini (CRI)	
Kapak Tabanı	E27	Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Nominal kullanım ömrü	25.000 h	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Anahtar Döngüsü	50.000	90° Konide Işık Akısı (Nominal)	540 lm
Aydınlatma Teknolojisi	LEDspot	EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Akış ölçüm referansı	Narrow Cone	Çalıştırma ve Elektrik	
Garanti süresi	5 yıl	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Renk Kodu	940 [CCT of 4000K]	Güç Tüketimi	6 W
Işın Açısı (Nom)	25 °	Lamba Akımı (Nom)	40 mA
Işık Akısı	540 lm	Güç Eşleniği	50 W
Işık Yoğunluğu (Nom)	1.700 cd	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Güç Faktörü (Kesir)	0,7
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	90 lm/W	Voltaj (Nom)	220-240 V
Renk Tutarlılığı	<6		


MASTER VALUE LED spot PAR

Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	80 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	PAR20
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,080 kg
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	6 kWh
EPREL Tescil Numarası	1121749
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre	1
titreme değeri	

Boyutlu çizim



Fotometrik bilgi



Technical Information 111 | 10/2019 | 11

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C


Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
Tam ürün adı	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
Tam ürün kodu	871951444308200
Sipariş kodu	44308200
Malzeme No. (12NC)	929003485902
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514443082
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8719514443099


Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D


MASTER VALUE LED spot PAR

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940
PAR20 25D

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

