

PHILIPS

Lighting



MASTER VALUE LED spot PAR



MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

Sağlam tasarımı ve sıcak beyaz ışınlarıyla, yeni nesil PAR lambaları genel ve spot aydınlatmalar için idealdir. Dim edilebilir bir çözümdür. Bunlar özellikle ışığın her zaman açık olduğu lobiler, koridorlar, merdivenler gibi ortak kullanım alanları için uygundur. Ürün, normal LED spotlara kıyasla daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk oluşturma dizini (CRI)	
Kapak Tabanı	E27		90
Nominal kullanım ömrü	25.000 h	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Anahtar Döngüsü	50.000	90° Konide Işık Akısı (Nominal)	515 lm
Aydınlatma Teknolojisi	LEDspot	EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Akış ölçüm referansı	Narrow Cone	Çalıştırma ve Elektrik	
Garanti süresi	5 yıl	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Renk Kodu	930 [CCT of 3000K]	Güç Tüketimi	6 W
Işın Açısı (Nom)	40 °	Lamba Akımı (Nom)	40 mA
Işık Akısı	515 lm	Güç Eşleniği	50 W
Işık Yoğunluğu (Nom)	1.000 cd	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	Güç Faktörü (Kesir)	0,7
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	85 lm/W	Voltaj (Nom)	220-240 V
Renk Tutarlılığı	<6		

MASTER VALUE LED spot PAR

Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	80 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	PAR20
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,080 kg
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	6 kWh
EPREL Tescil Numarası	1121743
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre	1
titreme değeri	

Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C


Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D
Tam ürün adı	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D
Tam ürün kodu	871951444312900
Sipariş kodu	44312900
Malzeme No. (12NC)	929003486102
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514443129
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8719514443136


Boyutlu çizim




Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm

MASTER VALUE LED spot PAR


Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

MASTER VALUE LED spot PAR

