



LED PAR38

PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27

LEDspot, PAR38, 120 W, E27, 5000 K, 1200 lm, 25000 hora(s), Cristal

LEDspot, PAR38, 120 W, E27, 5000 K, 1200 lm, 25000 hora(s), Cristal, 92.00 lm/W

Datos del producto

Información general		Consumo de energía	
Tapa-base	E27	Consumo de energía	13 W
Vida útil nominal	25,000 hora(s)	Corriente de la lámpara (nominal)	120 mA
Ciclo del interruptor	25,000	Equivalente en potencia en vatios	120 W
Lighting Technology	LEDspot	Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Periodo de garantía	2 años	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Información técnica sobre la luz		Factor de potencia (fracción)	0.9
Código de color	950 [CCT of 5000K]	Voltaje (nominal)	120 V
Ángulo de haz (nominal)	25 °	Temperatura	
Flujo luminoso	1,200 lm	T° estuche máxima (nominal)	75 °C
Intensidad lumínica (nominal)	6,000 cd	Controles y atenuación	
Designación de color	luz natural	Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5000 K	Mecánica y carcasa	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	92.00 lm/W	Acabado de la luz	Transparente
Consistencia de color	<4	Material del foco	Cristal
Índice de producción de color (IRC)	90	Forma del foco	PAR38
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Peso neto (pieza)	0.374 kg
Operación y aspectos eléctricos			
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		

LED PAR38

Aprobación y aplicación

Apto para iluminación acentuada	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a 45 °C

Condiciones de aplicación


Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27
--------------------------------	------------------------------------------



Nombre del producto completo	PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27
Full EOC	871951444567300
Código del pedido	929003516612
N.º de material (12NC)	929003516612
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514445673
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8719514445680

Plano de dimensiones



Product	D	C
PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27	122 mm	131 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27

Accent Lighting Spots - PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27


LED PAR38

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW
Dim E27

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim
E27

