



Đèn tuýp LED CorePro cho Chấn lưu điện từ/ Nguồn trực tiếp T8

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I

CorePro, LEDtube, T8, EM/Nguồn điện lưới, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, 50000 h

CorePro, LEDtube, T8, EM/Nguồn điện lưới, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, 50000 h, 116 lm/W, G13, Thủy tinh, RGO

Cảnh báo và An toàn

- LƯU Ý: Hiệu quả năng lượng tổng thể và phân phối ánh sáng của hệ thống sử dụng những đèn này tùy thuộc vào thiết kế lắp đặt.
- Bạn phải lắp đặt theo sơ đồ lắp đặt được cung cấp kèm theo đèn hoặc có sẵn trên mạng. Chỉ chuyên gia có chứng chỉ mới được phép lắp đặt.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Nhiệt độ màu (CCT)	
Đế dui đèn	G13		4000 K
Tuổi thọ định mức	50.000 h	Hiệu suất phát quang định mức	116 lm/W
Chu kỳ bật/tắt	200.000	Độ đồng đều màu sắc	<6
Công nghệ chiếu sáng	LEDtube	Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
		Hệ số suy giảm quang thông tại cuối tuổi thọ định mức	70 %
		Độ an toàn quang sinh học theo EN 62471	RGO
Thông tin kỹ thuật về đèn		Vận hành và điện	
Mã màu ánh sáng	840 [CCT of 4000K]	Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Góc chiếu định mức	240 °	Công suất	15,5 W
Quang thông	1.800 lm		
Tên gọi/Mô tả màu sắc ánh sáng	Trắng mát (CW)		

Đèn tuýp LED CorePro cho Chấn lưu điện từ/Nguồn trực tiếp T8

Dòng điện bóng đèn (Danh định)	84 mA
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0,5 s
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0,9
Điện áp (Danh định)	220-240 V
Công suất đèn LED thay thế cho đèn huỳnh quang	36W TL-D
Khả năng tương thích của chấn lưu	EM/Nguồn điện lưới

Nhiệt độ

Nhiệt độ vỏ định mức tối đa	60 °C
-----------------------------	-------

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Không
--	-------

Cơ khí và vỏ đèn

Lớp hoàn thiện bóng đèn	Sương giá
Vật liệu bóng đèn	Thủy tinh
Chiều dài sản phẩm	1.200 mm
Hình dạng bóng đèn	T8
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,220 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
-------------------------------	----

Các nhãn/dấu chứng nhận chất lượng	Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +45°C


Điều kiện ứng dụng

Công nghệ không dây	Không áp dụng
---------------------	---------------

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I
Tên sản phẩm đầy đủ	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I
Mã sản phẩm đầy đủ	872016927708300
Mã đơn hàng	929003519708
Số vật liệu (12NC)	929003519708
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169277083
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	20
EAN/UPC - Vỏ	8720169277090



Bản vẽ kích thước



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I	28 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm


Đèn tuýp LED CorePro cho Chấn lưu điện từ/Nguồn trực tiếp T8

Dữ liệu phân bố ánh sáng




General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I

Tuổi thọ




Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I

Đèn tuýp LED CorePro cho Chấn lưu điện từ/Nguồn trực tiếp T8

Tuổi thọ



LifetimeVsTc

FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I

