



MASTER Value LED-lyspærer av glass

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

MASTER Value, LEDbulb, A60 , 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 time(r), Glass

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til glødepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi. Disse MASTER Value Glass LED-pærene gir flere energibesparelser enn vanlige LED-glasspærer. Samtidig gir de også kundene en god lysopplevelse, forsterket av utmerket dimmeytelse (dimbare glass LED-pærer). MASTER Value Glass LED-pærer gir betydelige energibesparelser, bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer disse dimbare LED-pærene også vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	940 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	1 521 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K

Lysutbytte (vurdert) (Nom)	135 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	11,2 W
lyskildestrom (nom.)	51 mA
Effekten som tilsvarer	100 W

MASTER Value LED-lyspærer av glass

Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60
Nettovekt (stykk)	0,030 kg

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	12 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1189715
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

EyeComfort	Ja
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 45 °C


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG
Fullstendig produktnavn	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG
Full EOC	871951444995400
Bestillingskode	929003527302
Materialenr. (12NC)	929003527302
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514449954
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514449961



Målskisse



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm


MASTER Value LED-lyspærer av glass

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

MASTER Value LED-lyspærer av glass

