



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Plast

Světelný zdroj CorePro LEDbulb je ideální pro základní osvětlení. Vyznačuje se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu. Světelné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilní se stávajícími svítilnami s objemkami E27 nebo B22 a jsou navrženy jako moderní náhrada běžných žárovek. Umožňují dosahovat značných úspor energie (až 80 %), nabízejí špičkovou kvalitu světla a s životností 15 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Referenční měření toku	Sphere
Záruční lhůta	2 roky
Světelně technické	
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	180 stupňů
Světelný tok	806 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	107 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	90


Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 Hz
Vstupní frekvence	50 Hz
Spotřeba energie	7,5 W
Proud zdroje (jmen.)	60 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V

CorePro LEDbulb

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	95 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Plast
Tvar žárovky	A60
Celková hmotnost (kus)	0,027 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo EPREL	1218489
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4



Rozsah okolní teploty	-20 °C až 45 °C
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Bezdrátová technologie	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930
Celý název výrobku	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930
Full EOC	871951432960700
Kód objednávky	32960700
Číslo materiálu (12NC)	929003543402
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514329607
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514329614

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	107 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

CorePro LEDbulb

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

