



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Πλαστικό

Οι λαμπτήρες σποτ LED αποδίδουν δέσμη θερμού λευκού φωτός, παρόμοια με το φως των λαμπτήρων αλογόνων. Είναι ιδανικοί για φωτισμό ανάδειξης (spot) και έχουν ευρεία συμβατότητα με τους υπάρχοντες μετασχηματιστές. Οι λαμπτήρες σποτ LED είναι συμβατοί με φωτιστικά με ντουί για GU10 / MR16 GU5.3 και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση των συμβατικών σποτ αλογόνων ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED είναι συμβατοί με τα υφιστάμενα φωτιστικά με ντουί για E27 και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Περίοδος εγγύησης	2 έτη

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	180 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	806 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	107 lm/W

Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	7,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	60 mA
Αντίστοιχη ισχύς	60 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,5

CorePro LEDbulb

Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	95 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Υλικό λαμπτήρα	Πλαστικό
Σχήμα λαμπτήρα	A60
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,027 kg
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	F
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	8 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	1218489
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
EyeComfort	Ναι
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4



Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +45 °C
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;	No
Ασύρματη τεχνολογία	Δεν εφαρμόζεται
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930
Full EOC	871951432960700
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CL7.56WE2793
Κωδικός παραγωγέας	32960700
Αρ. υλικού (12NC)	929003543402
Τοπικός κωδικός	CL7.56WE2793
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514329607
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8719514329614

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	107 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

CorePro LEDbulb

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

