



LED svetelné zdroje



CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Plast

Zdroje CorePro LEDbulb sú vhodné do existujúcich svietidiel s objímkou E27 a slúžia ako priama náhrada žiaroviek. Zabezpečujú významnú úsporu elektrickej energie a minimalizujú náklady na údržbu. CorePro LED žiarovka predstavuje výborné riešenie pre vaše základné potreby osvetlenia. Poskytuje krásne svetlo a spoľahlivý výkon, ktorý očakávate od LED a to za prijateľnú cenu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27
Nominálna životnosť	15 000 h
Spínací cyklus	50 000
Technológia osvetlenia	LEDbulb
Referenčný svetelný tok	Sphere
Záručná lehota	2 rokov
Svetelné technické	
Kód farby	930 [CCT of 3000K]
Uhol vyžarovania (nom.)	180 stupeň (stupne)
Svetelný tok	806 lm
Označenie farby	Biela (WH)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	107 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	90
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %


Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471	RGO
Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 Hz
Vstupná frekvencia	50 Hz
Spotreba	7,5 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	60 mA
Ekvivalentný výkon	60 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Účinnosť (zlomok)	0,5
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	95 °C

LED svetelné zdroje

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná
Materiál žiarovky	Plast
Tvar žiarovky	A60
Čistá hmotnosť (kus)	0,027 kg
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	F
Spotreba energie kWh/1 000 h	8 kWh
Registračné číslo EPREL	1218489
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
EyeComfort	áno
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4



Rozsah okolitých teplôt	-20 °C až 45 °C
Podmienky použitia	
možno použiť v uzavretých svetidlách	No
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930
Úplný názov produktu	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930
Úplný kód produktu	871951432960700
Objednávkový kód	32960700
Č. materiálu (12NC)	929003543402
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514329607
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8719514329614

Rozmerový obrázok



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	107 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

LED svetelné zdroje

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

Životnosť



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

