CorePro LEDEstándar

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Plástico

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Plástico, 107 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Referencia de medición de flujo	Sphere
Período de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz	
Código de color	940 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	180 °
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	107 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz
Consumo de energía	7,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	60 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	95 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico

CorePro LEDEstándar

Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,027 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	1218492
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940
Nombre completo del producto	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940
Full EOC	871951432962100
Código de pedido	32962100
Código 12NC	929003543502
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514329621
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514329638

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	107 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

CorePro LEDEstándar

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.