



LED fényforrások



CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Műanyag

A CorePro LEDbulb fényforrások a kompatibilisek az E27 és a B22 foglalattal, és alkalmasak a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el velük, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Fényárammérés referencia	Sphere
Jótállási idő	2 év
Technikai adatok	
Színkód	940 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	180 fok
Fényáram	806 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	107 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	90
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	7,5 W
Fényforrás árama (névleges)	60 mA
Teljesítmény-egyenérték	60 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,5
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	95 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

LED fényforrások

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrás anyaga	Műanyag
Fényforrásbúra formája	A60
Nettó tömeg (darab)	0,027 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági osztály	F
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	8 kWh
EPREL-regisztrációs szám	1218492
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
EyeComfort	Igen
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és 45 °C között


Alkalmazási feltételek

használható zárt lámpatestekben?	No
----------------------------------	----

Termékadatok



A termék megrendelési neve	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940
Teljes terméknév	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940
Full EOC	871951432962100
Rendelési kód	32962100
Cikkszám (12NC)	929003543502
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514329621
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514329638

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	107 mm

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

LED fényforrások

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Élettartam



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

