



Ampoules LED plastiques CorePro

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, B22, 3000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Plastique

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Culot	B22	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RGO
Durée de vie nominale	15 000 h	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Fréquence linéaire	50 Hz
Type de lampe	LEDbulb	Fréquence d'entrée	50 Hz
Référence de mesure de flux	Sphere	Consommation électrique	7,5 W
Garantie	2 ans	Courant lampe (nom.)	60 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	60 W
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Flux lumineux	806 lm	Facteur de puissance (fraction)	0,5
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Température	
Efficacité lumineuse (nominale)	107 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	95 °C
Cohérence des couleurs	<6		
Indice de rendu de couleur (IRC)	90		

Ampoules LED plastiques CorePro

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0,027 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1211086
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit



Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930
Code EOC	871951432974400
Code de commande	32974400
Code 12NC	929003543802
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514329744
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514329751

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	60 mm	105 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930


Ampoules LED plastiques CorePro

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

