



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 ore, Plastic

Becul LED CorePro este becul perfect pentru nevoile tale de bază în iluminat. Oferă lumină frumoasă și performanțe de încredere pe care le așteptai de la LED la un preț accesibil. Becurile LED CorePro sunt compatibile cu aparatele de iluminat existente cu un soclu E27 sau B22 și sunt proiectate pentru înlocuirea becurilor incandescente. Acestea oferă economii uriașe de energie de 80% și oferă o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 de ore, reduce costurile de întreținere.

Catalog de date

Informații generale

Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Perioadă de garanție	2 ani

Date tehnice lumină

Cod culoare	927 [CCT of 2700K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	180°
Flux luminos	1.055 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	95 lm/W
Consistență de culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	90

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
--	------

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
--	-----

Funcționare și sistem electric

Frecvență la linie	50 Hz
Frecvență de intrare	50 Hz
Consum de curent	11 W
Curent lămpă (nom.)	75 mA
Echivalent putere	75 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V

CorePro LEDbulb

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	105 °C
-----------------------	--------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Material bec	Plastic
Formă bec	A60
Greutate netă (bucată)	0,032 kg

Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	F
Consum de energie kWh/1000 h	11 kWh
Număr de înregistrare EPREL	1211083
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4

Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C
---------------------------------	----------------------------


Condiții de utilizare

poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
---	----

Date despre produs


Nume comandă produs	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927
Numele complet al produsului	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927
Full EOC	871951447514400
Cod de comandă	47514400
Număr material (12NC)	929003544102
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514475144
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8719514475151

Cote




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	60 mm	109 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927

CorePro LEDbulb

Date fotometrice



General Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927

Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927

