



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Referenční měření toku	Sphere
Záruční lhůta	2 roky
Světelně technické	
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	180 stupňů
Světelný tok	1 055 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 Hz
Vstupní frekvence	50 Hz
Spotřeba energie	10,5 W
Proud zdroje (jmen.)	75 mA
Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	105 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Plast
Tvar žárovky	A60


# CorePro LEDbulb

Celková hmotnost (kus)	0,032 kg
<b>Certifikace a použití</b>	
Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Registrační číslo EPREL	1218494
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 °C až 45 °C
<b>Podmínky použití</b>	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Bezdrátová technologie	Nevztahuje se

## Označení a balení



Objednávací název produktu	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930
Celý název výrobku	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930
Full EOC	871951432964500
Kód objednávky	32964500
Číslo materiálu (12NC)	929003544202
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514329645
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514329652

## Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	60 mm	109 mm

## Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

# CorePro LEDbulb

## Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

## Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

