



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, B22, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Πλαστικό

Οι λαμπτήρες σποτ LED αποδίδουν δέσμη θερμού λευκού φωτός, παρόμοια με το φως των λαμπτήρων αλογόνων. Είναι ιδανικοί για φωτισμό ανάδειξης (spot) και έχουν ευρεία συμβατότητα με τους υπάρχοντες μετασχηματιστές. Οι λαμπτήρες σποτ LED είναι συμβατοί με φωτιστικά με ντουί για GU10 / MR16 GU5.3 και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση των συμβατικών σποτ αλογόνων ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED είναι συμβατοί με τα υφιστάμενα φωτιστικά με ντουί για E27 και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Συνάφεια χρωμάτων	
Βάση-κάλυμμα	B22	Συνάφεια χρωμάτων	<6
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
Κύκλος λειτουργίας	50.000	LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Lighting Technology	LEDbulb	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Περίοδος εγγύησης	2 έτη	Line Frequency	50 Hz
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]	Κατανάλωση ενέργειας	10,5 W
Γωνία δέσμης (ονομ.)	180 μοίρα(ες)	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	75 mA
Φωτεινή ροή	1.055 lm	Αντίστοιχη ισχύς	75 W
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)	Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K	Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	100 lm/W	Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,5

CorePro LEDbulb

Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	105 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Υλικό λαμπτήρα	Πλαστικό
Σχήμα λαμπτήρα	A60
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,032 kg
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	F
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	11 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	1218495
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
EyeComfort	Ναι
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4



Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +45 °C
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;	No
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930
Full EOC	871951432976800
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CL1.575W2293
Κωδικός παραγωγέας	32976800
Αρ. υλικού (12NC)	929003544602
Τοπικός κωδικός	CL1.575W2293
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514329768
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8719514329775

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	60 mm	107 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

CorePro LEDbulb

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60
B22 930

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

