

MASTER LEDtube InstantFit HF


Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	20000-75000 Hz
Frecvență de intrare	20000-75000 Hz
Consum de curent	24 W
Curent lampă (max.)	750 mA
Curent lampă (min.)	300 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.9
Tensiune (nom.)	30-80 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58W TL-D
Curent de pornire la rețea	-
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – Rețea	-
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – balast EM - fără condensator de compensare.	-
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – balast EM - cu condensator de compensare.	-
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – Rețea	-
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – balast EM - fără condensator de compensare.	-
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – balast EM - cu condensator de compensare.	-
Compatibilitate cu balasturile	HF
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	55 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da – Verificați compatibilitatea balastului
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat

Material bec	Plastic
Formă bec	T8
Greutate netă (bucată)	0.280 kg
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	D
Produs eficient energetic	Da
Mărci de omologare	În conformitate cu RoHS Marcaj CE Certificat KEMA Keur Certificat ENEC
Consum de energie kWh/1000 h	24 kWh
Număr de înregistrare EPREL	1165506
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Valoare pălpăire (PstLM)	0.5
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0.2
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C

Date despre produs

Nume comandă produs	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
Numele complet al produsului	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
Full EOC	871951446706400
Cod de comandă	46706400
Număr material (12NC)	929003554302
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514467064
Numărător SAP – Pachete per exterior	20
EAN/UPC – Cutie	8719514467071


Cote




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF


Date fotometrice



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Durață de viață



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8



LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED

MASTER LEDtube InstantFit HF

Durață de viață



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

