



CorePro LED Estándar



CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 hora(s), Plástico

Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	10.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Referencia de medición de flujo	Sphere
Periodo de garantía	2 años
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	180°
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	95 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4,9 W
Corriente de lámpara (nom.)	45 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,54
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	75 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico

CorePro LEDEstándar

Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,030 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	1218501
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830
Nombre completo del producto	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830
Full EOC	872016916911100
Código de pedido	16911100
Código 12NC	929003560908
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169169111
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8720169169128

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm

Datos fotométricos




General Uniform Lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

CorePro LEDEstándar

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

