

Tubos LED Ecofit T8

ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 110-220 V, 16 W, 32-36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 15000 hora(s)

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDtube
Periodo de garantía	1 años
Información técnica sobre la luz	
Código de color	740 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso	1,600 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de producción de color (IRC)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	16 W
Corriente de la lámpara (máx.)	256 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	157 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	110-220 V
LED alternative to fluorescent lamp power	32-36W TL-D
Compatibilidad de balastos	Red eléctrica
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	50 °C

Tubos LED Ecofit T8

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Cristal
Forma del foco	T8
Peso neto (pieza)	0.180 kg


Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Información del producto



Nombre del producto del pedido	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV
Nombre del producto completo	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV
Código del pedido	929003561411
N.º de material (12NC)	929003561411
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677580339
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	50046677580334

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	25.7 mm	28 mm	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV

Light Distribution Diagram - ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV



Tubos LED Ecofit T8

Datos fotométricos





Spectral Power Distribution Colour - ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV

Lifetime



LifetimeVsTc

Life Expectancy Diagram




FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV

Tubos LED Ecofit T8

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV

