



Tubos LED Ecofit T8

ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 110-220 V, 16 W, 32-36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 15000 hora(s)

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 110-220 V, 16 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDtube
Periodo de garantía	1 años
Información técnica sobre la luz	
Código de color	765 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso	1,600 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de producción de color (IRC)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	16 W
Corriente de la lámpara (máx.)	256 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	157 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	110-220 V
LED alternative to fluorescent lamp power	32-36W TL-D
Compatibilidad de balastos	Red eléctrica
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	50 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Cristal
Forma del foco	T8

Tubos LED Ecofit T8

Peso neto (pieza)	0.180 kg
-------------------	----------

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------


Información del producto

Nombre del producto del pedido	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV
--------------------------------	--

Nombre del producto completo	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV
------------------------------	--


Código del pedido	929003561511
N.º de material (12NC)	929003561511
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677580346
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	50046677580341

Plano de dimensiones




Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV	25.7 mm	28 mm	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV



Spectral Power Distribution Colour - ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV



Tubos LED Ecofit T8

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV

Lifetime



LifetimeVsTc

Life Expectancy Diagram




FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV

Tubos LED Ecofit T8

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV

